


Não adianta se esconder!





STEINERT CanMaster

Separador eddy Current

> Reciclagem eficiente do alumínio

Líder em reciclagem de alumínio




O STEINERT CanMaster: eficiente, confiável, o melhor custo-benefício

Os recursos são limitados

Os recursos são limitados em todo o mundo, e o preço das matérias-primas está aumentando progressivamente. Diante desta situação, a reciclagem de alumínio tornou-se um negócio lucrativo nos últimos anos. Uma necessidade no campo: um separador especial que separa o alumínio de forma segura e eficiente, especialmente de alumínio de granulação grossa, tais como latas, a partir de compostos impuros e, garantindo assim um material puro. A solução ideal: STEINERT CanMaster - o novo separador de corrente induzida.

Alto lucro com baixo preço de entrada

O STEINERT CanMaster é o mais recente desenvolvimento na STEINERT Master Series. É especialmente concebido para a separação de alumínio de granulação grossa e é a solução perfeita para otimizar a recuperação de alumínio com um ótimo preço. As inúmeras vantagens oferecidas pelo STEINERT CanMaster falam por si. Possui um eficiente sistema de polo excêntrico, alta precisão de classificação, extrema durabilidade e fácil manutenção, diferentes larguras de trabalho, unidade de controle integrado. Melhor relação preço/desempenho do mercado.



O sistema de polo excêntrico

Eficiência comprovada no setor com mais de 1100 equipamentos espalhados pelo mundo, e agora o sistema de polos excêntricos encontra-se disponível a um baixo preço de entrada. O sistema para os metais ferrosos residuais que aderem ao tambor de descarga, dando-lhe uma vantagem crucial: menos desgaste na correia e no tambor.

Expertise em engenharia e líder em tecnologia

A linha STEINERT CanMaster se baseia no know-how, na experiência e engenharia pioneira na triagem de resíduos sólidos. Uma série de inovações revolucionárias, tais como o nosso sistema de polo excêntrico para separadores de metais não-ferrosos, o Sistema de Triagem XSS® X-Ray, o Sistema de Triagem ISS® por indução, e o Tambor magnético híbrido são inovações que nos possibilitam ser líder mundial em tecnologia na indústria.

O padrão em eficiência e durabilidade

Hoje, a STEINERT é líder de mercado internacional no setor de separadores Eddy Current. Um dos nossos pontos fortes é o separador de corrente induzida com o sistema de polo excêntrico: 2000 unidades já estão sendo utilizadas em diversos mercados em todo o mundo. Subjacente a sucesso, esta é uma tecnologia inovadora que difere dos sistemas de classificação com polo concêntrica convencionais em várias áreas-chave - uma tecnologia com a qual viemos estabelecer completamente novos padrões de eficiência, custo-benefício e durabilidade ao longo dos últimos 20 anos. E agora o STEINERT CanMaster apresenta esta tecnologia a um baixo de preço de entrada.



STEINERT Master Series.

“STEINERT Master Series” compreende uma gama de produtos de tecnologia STEINERT de classificação que - como o STEINERT CanMaster - foram desenvolvidos para trabalhos especiais e para atender aos mais altos padrões técnicos e econômicos.



STEINERT Elektromagnetbau GmbH

Widdersdorfer Straße 329-331
50933 Köln
Germany

Phone: +49 221 4984-0
Fax: +49 221 4984-102
E-Mail: sales@steinert.de
www.steinert.de

Tochtergesellschaften

Subsidiaries

RTT STEINERT GmbH

Hirschfelder Ring 9
02763 Zittau
Germany
Phone: +49 3583 540-840
Fax: +49 3583 540-8444
E-Mail: sales@steinert.de
www.unisort.de

North America

STEINERT US Inc.
285 Shorland Drive
Walton, KY 41094
U.S.A.
Phone: +1 800 595-4014
Fax: +1 800 511-8714
E-Mail: sales@steinertus.com
www.steinertus.com

Australia/South East Asia

STEINERT Australia Pty. Ltd.
14 Longstaff Road
VIC 3153, Bayswater
Australia
Phone: +61 3 8720-0800
Fax: +61 3 8720-0888
E-Mail: sales@steinert.com.au
www.steinert.com.au

Japan

STEINERT Japan Co. Ltd
703 President Roppongi
3-2-16, Nishi-Azabu
Minato-ku, Tokyo 106-0031
Japan
Phone: +81 3-6447-0611
Fax: +81 3-6447-0610
E-Mail: sales@steinert.jp
www.steinert.jp

South America

STEINERT Latinoamericana Ltda.
Av. Heráclito Mourão de Miranda, 2080
Bairro Castelo
31330-382 Belo Horizonte
Brazil
Phone: +55 31 3372-7560
Fax: +55 31 3372-6995
E-Mail: steinert@steinert.com.br
www.steinert.com.br

Niederlassungen

Branches

Africa

STEINERT Africa
IMS Engineering (Pty) Ltd
10 Derrick Road, Spartan
Kempton Park, 1620
Republic of South Africa
Phone: +27 10 001 8200
Fax: +27 11 970 3200
E-Mail: south-africa@steinert.de
www.imsengineering.co.za

Alterações técnicas reservadas

Revendedores e consultores da STEINERT em sua região:

